



Cette barrière manuelle certifiée TUV et VdS est placée manuellement entre deux guides latéraux. Ces guides latéraux sont montés à gauche et à droite de l'ouverture de la porte. Selon la situation, les barrières peuvent être placées dans l'ouverture ou devant l'ouverture.

La fermeture, le verrouillage et le retrait se font manuellement.

La barrière de rétention peut être stockée sur deux supports muraux près de l'ouverture.

#### **Type T/MB SS:**

Pour limiter le poids par barrière, les barrières hautes peuvent également être empilées les unes sur les autres en différentes parties.

Les barrières sont équipées de plusieurs poignées pour une manipulation facile.

## DIMENSIONS STANDARD

- hauteur de la barrière\* S: 10 à 100 cm
- hauteur de la barrière\* SS: 20 à 100 cm
- ouverture: 50 à 600 cm
- autres dimensions sur demande

## ÉQUIPEMENT STANDARD



- console de support mural
- verrouillage par tendeur
- couleur: RAL 3000 rouge

## À CHARGE DU CLIENT

- assez de place sur les côtés gauche et droit de la barrière

## OPTIONS

- housse de protection en pvc
- support de ramassage pour manipulation avec chariot élévateur
- choix des matériaux en acier galvanisé ou en acier inoxydable
- joint PTFE résistant aux produits chimiques
- protection contre les collisions



- LW** - ouverture utile  
**BL** - longueur de la barrière  
**BH** - hauteur de la barrière  
**WS** - épaisseur  
**ZML** - espace nécessaire à gauche

- ZMR** - espace nécessaire à droite  
**ZMH** - hauteur libre nécessaire  
**AML** - espace à gauche  
**AMR** - espace à droite

